



0.5mm Pitch



SERIES

6809



0.5mm Pitch FPC/FFC コネクタ (切欠き付きFPC/FFCタイプ)
0.5mmPitch, FPC/FFC Connector (For Notched FPC/FFC)



極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
4	1.5	4.37	3.17	3.80	3.55	4.35
5	2.0	4.87	3.67	4.30	4.05	4.85
6	2.5	5.37	4.17	4.80	4.55	5.35
7	3.0	5.87	4.67	5.30	5.05	5.85
8	3.5	6.37	5.17	5.80	5.55	6.35
9	4.0	6.87	5.67	6.30	6.05	6.85
10	4.5	7.37	6.17	6.80	6.55	7.35
11	5.0	7.87	6.67	7.30	7.05	7.85
12	5.5	8.37	7.17	7.80	7.55	8.35
13	6.0	8.87	7.67	8.30	8.05	8.85
14	6.5	9.37	8.17	8.80	8.55	9.35
15	7.0	9.87	8.67	9.30	9.05	9.85
16	7.5	10.37	9.17	9.80	9.55	10.35
17	8.0	10.87	9.67	10.30	10.05	10.85
18	8.5	11.37	10.17	10.80	10.55	11.35
19	9.0	11.87	10.67	11.30	11.05	11.85
20	9.5	12.37	11.17	11.80	11.55	12.35
21	10.0	12.87	11.67	12.30	12.05	12.85
22	10.5	13.37	12.17	12.80	12.55	13.35
23	11.0	13.87	12.67	13.30	13.05	13.85
24	11.5	14.37	13.17	13.80	13.55	14.35
25	12.0	14.87	13.67	14.30	14.05	14.85
26	12.5	15.37	14.17	14.80	14.55	15.35
27	13.0	15.87	14.67	15.30	15.05	15.85
28	13.5	16.37	15.17	15.80	15.55	16.35
29	14.0	16.87	15.67	16.30	16.05	16.85
30	14.5	17.37	16.17	16.80	16.55	17.35
31	15.0	17.87	16.67	17.30	17.05	17.85
32	15.5	18.37	17.17	17.80	17.55	18.35
33	16.0	18.87	17.67	18.30	18.05	18.85
34	16.5	19.37	18.17	18.80	18.55	19.35
35	17.0	19.87	18.67	19.30	19.05	19.85
36	17.5	20.37	19.17	19.80	19.55	20.35
37	18.0	20.87	19.67	20.30	20.05	20.85
38	18.5	21.37	20.17	20.80	20.55	21.35
39	19.0	21.87	20.67	21.30	21.05	21.85
40	19.5	22.37	21.17	21.80	21.55	22.35




切欠き付きFPC/FFCタイプ
For Notched FPC/FFC Cables




適用FPC/FFC寸法、
APPLICABLE FPC/FFC

	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
Wp	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}


推奨パターン寸法
RECOMMENDED PATTERN LAYOUT



極数 NO. OF POS.	X	Y	Z
4-13	7.5	—	16.0
14-27	11.5	—	24.0
28-37	14.2	28.4	32.0
38-40	20.2	40.4	44.0



REEL DIMENSION



注文コード / Ordering Code

Part No. 04 6809 6XX X10 846+

極数 No. of Pos.

エンボステープ幅 (Z)
EMBOSS TAPE WIDTH (Z)

梱包数量 : 4,000 個 / リール
PACKING QUANTITY : 4,000/Reel

- 1: 16mm (4-13P)
- 2: 24mm (14-27P)
- 3: 32mm (28-37P)
- 4: 44mm (38-40P)

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部に確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.





- このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
- 御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.

0.5mm Pitch

SERIES



6809

0.5mm ピッチ FPC/FFC コネクタ (ストレートFPC/FFCタイプ)
0.5mmPitch, FPC/FFC Connector (For Straight FPC/FFC)




極数 NO. OF POS.	A	B	C	D	E	F
4	1.5	3.92	2.52	3.35	3.1	3.9
5	2.0	4.42	3.02	3.85	3.6	4.4
6	2.5	4.92	3.52	4.35	4.1	4.9
7	3.0	5.42	4.02	4.85	4.6	5.4
8	3.5	5.92	4.52	5.35	5.1	5.9
9	4.0	6.42	5.02	5.85	5.6	6.4
10	4.5	6.92	5.52	6.35	6.1	6.9
11	5.0	7.42	6.02	6.85	6.6	7.4
12	5.5	7.92	6.52	7.35	7.1	7.9
13	6.0	8.42	7.02	7.85	7.6	8.4
14	6.5	8.92	7.52	8.35	8.1	8.9
15	7.0	9.42	8.02	8.85	8.6	9.4
16	7.5	9.92	8.52	9.35	9.1	9.9
17	8.0	10.42	9.02	9.85	9.6	10.4
18	8.5	10.92	9.52	10.35	10.1	10.9
19	9.0	11.42	10.02	10.85	10.6	11.4
20	9.5	11.92	10.52	11.35	11.1	11.9
21	10.0	12.42	11.02	11.85	11.6	12.4
22	10.5	12.92	11.52	12.35	12.1	12.9
23	11.0	13.42	12.02	12.85	12.6	13.4
24	11.5	13.92	12.52	13.35	13.1	13.9
25	12.0	14.42	13.02	13.85	13.6	14.4
26	12.5	14.92	13.52	14.35	14.1	14.9
27	13.0	15.42	14.02	14.85	14.6	15.4
28	13.5	15.92	14.52	15.35	15.1	15.9
29	14.0	16.42	15.02	15.85	15.6	16.4
30	14.5	16.92	15.52	16.35	16.1	16.9
31	15.0	17.42	16.02	16.85	16.6	17.4
32	15.5	17.92	16.52	17.35	17.1	17.9
33	16.0	18.42	17.02	17.85	17.6	18.4
34	16.5	18.92	17.52	18.35	18.1	18.9
35	17.0	19.42	18.02	18.85	18.6	19.4
36	17.5	19.92	18.52	19.35	19.1	19.9
37	18.0	20.42	19.02	19.85	19.6	20.4
38	18.5	20.92	19.52	20.35	20.1	20.9
39	19.0	21.42	20.02	20.85	20.6	21.4
40	19.5	21.92	20.52	21.35	21.1	21.9



ストレートFPC/FFCタイプ
For Straight FPC/FFC Cables



	FPC		FFC	
	1	2	1	2
M	0.5±0.12	0.5±0.1	0.5±0.1	0.5±0.08
P	0.5±0.02	0.5±0.05	0.5±0.03	0.5±0.05
A	A±0.03	A±0.05	A±0.03	A±0.05
W	W±0.07	W±0.07	W±0.07	W±0.07
WD	0.35 ^{+0.04} _{-0.03}	0.35±0.05	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}	0.3 ^{+0.05} _{-0.02}



極数 NO. OF POS.	X	Y	Z
4-12	7.5	—	16.0
13-28	11.5	—	24.0
29-38	14.2	28.4	32.0
39-40	20.2	40.4	44.0



注文コード / Ordering Code

Part No. 04 6809 6XX X20 846+

極数 No. of Pos. エンボステープ幅 (Z)
EMBOSS TAPE WIDTH (Z)

梱包数量: 4,000 個 / リール
PACKING QUANTITY: 4,000/Reel

- 1: 16mm (4-12P)
- 2: 24mm (13-28P)
- 3: 32mm (29-38P)
- 4: 44mm (39-40P)

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.



●このカタログの記載内容については予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
Specification of the catalogue might be changed without notice.
●御使用の際は、納入仕様書を確認の上、正しくお使いください。
Please verify our drawing and specification with your design.