

ABMESSUNGEN 1.3/2U
FARBE RAL 9005 Black
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 57 x 482 x 217 mm
(Höhe x Breite x Tiefe) 2.24 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Optional: Entfernen Sie die Metallkreise an der Vorderseite des Racks mit einem Schraubendreher und einem Hammer und verbinden Sie die Pigtails von der Rückseite des ForcePoint mit den runden Löchern. Pigtails nicht zur Verfügung gestellt.
2. Entfernen Sie 2 Schrauben von der linken Geräteseite und 1 Schraube auf der rechten Geräteseite.
3. Stellen Sie Ihr Gerät auf das Rack und befestigen Sie es mit die 3 mitgelieferte Schraube an der Seite des Geräts.
4. Schließen Sie die Kabel Ihres Forcepoint an die Anschlüsse an. Optional: Verwenden Sie zwei Kabelbinder, um die Kabel zusammenzuhalten.
5. Platzieren Sie die Rackmount.IT-Frontplatte unter dem „FP-Rack“ in Ihrem 19-Zoll-Rack. Zusammen sind sie 2U hoch.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGsinHALT

Anz.	Beschreibung
1	FP-Rack + RJ45 Verbindungsstücke + Frontplatte
2	Kabelbinder
3	Schrauben
9	Kabeln - 0.5 meter



Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 1 - 05-12-2023