

ABMESSUNGEN 1U
FARBE RAL 9005 Black

ABMESSUNGEN DES PRODUKTS 44 x 482 x 217 mm
(Höhe x Breite x Tiefe) 1.73 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

- Um das Netzteil zu installieren, stecken Sie die Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Löcher, platzieren Sie das Netzteil auf dem Rack zwischen den Kabelbinder und ziehen Sie es fest.
- Entfernen Sie die Vier Gummifüße und die zwei Schrauben an der Seite des Geräts.
- Platzieren Sie Ihr Checkpoint rückwärts durch die Öffnung des Racks, Anschlüsse nach vorne gerichtet und befestigen Sie es mit den Schrauben an der Unterseite.
- Führen Sie das Niederspannungskabel durch die große quadratische Öffnung zur Vorderseite des Racks und schließen Sie es an den Stromanschluss an.
- Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem dritten Kabelbinder fest.
- Platzieren Sie Ihr CP-Rack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGsinHALT

Anz. Beschreibung

1 CP-Rack
3 Kabelbinder
2 Schrauben M3x16mm



Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 3- 02-10-2020